

# HR-AZ

校正用分銅  
内蔵型

# HR-A

標準型

最小表示 0.1mg~

## シンプルでコンパクトな ベーシック分析天びん



HR-AZ



HR-A

## コストパフォーマンスに優れた ベーシックモデル

ひょう量102g~252g、最小表示0.1mg~1mg

### 高速応答 約2秒

C-SHS®(Compact-Super Hybrid Sensor)搭載により、高速応答・高速安定

### コンパクト設計

コンパクトで扱いやすいB5サイズ  
風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドア

### 帯電防止処理済み大型風防

取り外しが可能

### 統計演算機能

合計・平均・最大最小・標準偏差など

### RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準装備

### クイックUSB ★特許申請中

FXi-02-JAの使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能

### イーサネット・インタフェース

FXi-08-JAの使用により、LAN上のパソコンと双方向通信を行い、複数の天びんのデータを1台のパソコンに取り込むことが可能。《専用通信ソフトWinCT-Plus付属》

### g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位

### 内蔵バッテリー

天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)

### 比重測定

AD-1654の使用により可能

- 見やすい白色バックライトLCD表示
- コンパレータ表示 プザー付(プザー音40dB(本体正面1mでの測定))
- 動物計量
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力(HR-Aは、AD-8121Bとの接続により可能)
- パスワードによる天びんのロック機能



ロータリースライドドア

#### 別売品

|                                              |                                         |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| FXi-02-JA*1                                  | USBインタフェース<br>(2mケーブル付)<クイックUSB>        | ¥8,000(税抜)   |
| FXi-08-JA*1                                  | イーサネット・インタフェース<br>(データ収集ソフトWinCT-Plus付) | ¥30,000(税抜)  |
| FXi-09-JA*1                                  | 内蔵バッテリー<ニッケル水素充電電池><br>(10時間充電、14時間使用可) | ¥28,000(税抜)  |
| AD-1654                                      | 比重測定キット(HR-A/AZ用)                       | ¥50,000(税抜)  |
| AD-1671                                      | 天びん用除振台                                 | ¥78,000(税抜)  |
| AD-1674                                      | 防振天びん台                                  | ¥390,000(税抜) |
| *1 FXi-02-JA、FXi-08-JA、FXi-09-JAは同時に使用できません。 |                                         |              |
| ◆ 本体出荷時のみ取付可能です。                             |                                         |              |
| AD-1683                                      | 除電器(イオナイザー)                             | ¥54,000(税抜)  |
| AD-1684A                                     | 静電気測定器                                  | ¥83,000(税抜)  |
| AD-1687                                      | 環境ロガー                                   | ¥40,000(税抜)  |
| AD-1688                                      | 計量データロガー                                | ¥18,000(税抜)  |
| AD-1689                                      | 分銅操作用ピンセット                              | ¥2,000(税抜)   |
| AD-8127                                      | コンパクト・プリンタ                              | ¥65,000(税抜)  |
| AD-8126                                      | ミニプリンタ                                  | ¥48,000(税抜)  |
| AD-8527                                      | クイックUSBアダプタ                             | ¥16,000(税抜)  |
| AD-8920A                                     | 外部表示器                                   | ¥12,000(税抜)  |
| AD-8922A                                     | 外部コントローラ                                | ¥36,000(税抜)  |
| AX-USB-9P                                    | USBコンバータ・ケーブルセット                        | ¥10,000(税抜)  |
| AX-KO2466-200                                | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)                   | ¥5,000(税抜)   |
| AX-FXi-31-JA                                 | 保護カバー5枚セット                              | ¥3,500(税抜)   |
| AX-TB248                                     | ACアダプタ(標準付属品)                           | ¥3,500(税抜)   |

| 校正用分銅内蔵型<br>標準型 | HR-250AZ | HR-150AZ      | HR-100AZ      | HR-251AZ      |
|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                 | HR-250A  | HR-150A       | HR-100A       | HR-251A       |
| ひょう量            | 252g     | 152g          | 102g          | 62g/252g★     |
| 最小表示            | 0.1mg    |               |               | 0.1mg/1mg     |
| 計量皿寸法           | φ90mm    |               |               |               |
| HR-AZ           | 標準価格(税抜) | ¥148,000      | ¥138,000      | ¥128,000      |
|                 | JANコード   | 4981046607056 | 4981046607063 | 4981046607070 |
| HR-A            | 標準価格(税抜) | ¥138,000      | ¥128,000      | ¥118,000      |
|                 | JANコード   | 4981046607025 | 4981046607032 | 4981046607049 |
| JCSS校正料金(税抜)※   | ¥24,000  |               |               |               |

★スマートレンジ: HR-251AZ/Aは62gを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 1mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.1mg)に戻ります。ただし、精密レンジでの最大計量可能値は62gとなります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

※ 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

**AND 株式会社 エーアンドデー**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

<http://www.aandd.co.jp>

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166  
■ 東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117  
■ 東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232  
■ 静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815